



TRB302B



Módulo 2 entradas binárias RF KNX 230V

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	Frequência de rádio
-------------	---------------------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	2
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Cabo

Comprimento do cabo	0,20 m
---------------------	--------

Tensão

Tensão de entrada	5 - 5 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Texto

Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados