



HXA003H

Bobina a lancio di corrente 100-120V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	1,68 VA
--------------------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	100 - 120 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V
Tensione nominale d'impiego CA	100 - 120 V
Tensione nominale in DC	0 - 0 V