



HNA064H

Učinski prekidač, x160 4P 40kA 63A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2	85 kA
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2	40 kA

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Električna struja

Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2	20 kA
--	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni radni napon Ue	220 - 415 V

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	TM A/F
------------------------	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	30 W
-----------------------------	------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	1000
Broj mehaničkih operacija	4000

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 - 70 mm ²
Presjek krutog provodnika	4 - 95 mm ²

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	6 - 6 Nm
Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Postavke

	0,63
	0,8
	1

Dimenzije

Visina	130 mm
Širina	100 mm
Dubina	68 mm

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da