



FM208

Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1860 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,20 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	1
Número de aberturas de la placa de brida	2

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Zincado
Material	Acero

Equipo

Número de filas	12
-----------------	----

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	0
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----