



TRE201



Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

Dimensioner

Dimensioner	35 x 85 mm
Höjd	35 mm
Bredd	85 mm
Inbyggnadsdjup	40 mm

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Material

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Nej
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30 MHz

Ström

Uteffekt	2300 W
230 V glöd- och halogenlampor	1500 W

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
----------	--

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
----------------	----------------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----