



75144935



IP20

**TS Sensor 4 postes confort, bus KNX intégré, verre noir, personnalisé**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Puissance**

Courant absorbé 12,50 mA

**Dimensions**

Profondeur de montage 24,20 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 8

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matériau Verre

Finition Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Fonction Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store  
Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour  
le nettoyage de la surface en verre

Mode d'installation Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température  
externe  
Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant  
que poste auxiliaire de régulateur  
Mesure de température par capteurs de température internes ou  
objet de communication externe