




75144935



IP20

TS Sensor 4 postes confort, bus KNX intégré, verre noir, personnalisé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	12,50 mA
-----------------	----------

Dimensions

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation	8
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matériau

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matériau	Verre
Finition	Brillant

Écran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode d'installation	Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe