



TRE221



**Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non
---	-----

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation max.	10 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Capacité**

Nombre de modules	0
-------------------	---

**Textes**

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
----------------------	------------------------------

**Puissance**

Puissance de commutation maximale	2300 W
Puissance d'emploi à 230 V en AC1	2000 W