



REN705S



Module à défilement de noms MODESTA Allemand + Anglais

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

Puissance

Courant absorbé	300 mA
-----------------	--------

Tension

Tension de service	15 - 15 V
--------------------	-----------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	256
-----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Équipement

Contact de commutation libre de potentiel	Max. 24 V/1 A.
---	----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----