



REN705X



### Module à défilement de noms MODESTA Français + Anglais

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Finition	Mat

##### Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

##### Puissance

Courant absorbé	300 mA
-----------------	--------

##### Tension

Tension de service	15 - 15 V
--------------------	-----------

##### Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP
---	----

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

##### Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

##### Réglages

Nombre d'utilisateurs	256
-----------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Equipement

Contact de commutation libre de potentiel	Max. 24 V/1 A.
---	----------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----