




UM30A5

Barre Cu perforée M10 60x10 longueur 1750

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
-------------------------	--------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	63 - 63 mm
Hauteur du jeu de barres	5 mm

Équipement

Nombre de travée de large	7
---------------------------	---

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui