



UM30A5

**Barra de cobre perf. M10 60x10 l:1750**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	1250 A
------------------	--------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	63 - 63 mm
Altura do barramento	5 mm

**Equipamento**

Número de secções	7
-------------------	---

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim