



UM30A5

Barra de cobre perfurada M10 60x10 largura 1750

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	1250 A
------------------	--------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	63 - 63 mm
--------------------------------------	------------

Altura do barramento	5 mm
----------------------	------

Equipamento

Número de secções	7
-------------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----