



WNA021



## ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ  
Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 55 mm

Βάθος 41 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V  
Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N  
Με plug-in ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι