




HBA128H

Blocco differenziale h3 x160 4P 125A I_{Δn} fisso

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità I _{Δn}	300 mA

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	6000 V

ConneSSIONE

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm ²

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----