




HBA128H

Bloco x160 4P 125A fixo 300mA

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	300 mA

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento U _i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	6000 V

Ligações

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	2,5 - 95,0 mm ²
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,5 - 70,0 mm ²

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----