



HBA128H

**ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 4P, 125A, 300mA**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	125 A
Όνομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$	300 mA

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

**Ασφάλεια**

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

**Τάση**

Όνομαστική τάση μόνωσης $U_i$	500 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	6000 V

**Σύνδεση**

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----