




HBA128H

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ Χ160 4P, 125A, 300mA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	300 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	6000 V

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 95,0 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 70,0 mm ²

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----