



FM208

Armoire,quadro 5, en acier,1860x700x400mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1860 mm |
| Largeur                                    | 700 mm  |
| Profondeur                                 | 400 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,20 mm |

#### Sécurité

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Classe de protection (IP) | IP55           |
| Classe de protection      | Classe I       |
| Type de verrouillage      | Avec fermeture |
| Résistance aux chocs IK   | IK10           |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

#### Installation, montage

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage sur                 | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non                     |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Equipement

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de rangées | 12 |
|-------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|