



FM208

Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1860 mm
Anchura	700 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,20 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Con cierre
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	2
Número de aberturas de la placa de brida	2

Instalación, montaje

Montaje en	Pedestal
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Equipo

Número de filas	12
-----------------	----

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----