



FM208

Quadro da pavimento H1860 L685 P400 RAL9010 quadro 5

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1860 mm
Larghezza	700 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Con serratura
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	2
Numero di aperture della flangia	2

Installazione, montaggio

Montaggio su	Zoccolo
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Equipaggiamento

Numero di file	12
----------------	----

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----