



FM208

Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x700x400 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Visina               | 1860 mm |
| Širina               | 700 mm  |
| Dubina               | 400 mm  |
| Debljina bočnog zida | 1,20 mm |

Sigurnost

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55                |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa I |
| Vrsta zaključavanja           | Sa bravom           |
| Otpornost na udarce IK        | IK10                |

Oprema

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 2 |
| Broj otvora ploče     | 2 |

Instalacija, montaža

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Montiranje na                           | Postolje |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne       |

Materijali

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Boja      | Čista bijela       |
| RAL kod   | 9010               |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo            |

Oprema

|             |    |
|-------------|----|
| Broj redova | 12 |
|-------------|----|

Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
|----------------------------|----|

Električna struja

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 630 A |
|----------------|-------|