



FM208

### Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm

#### Características técnicas

##### Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 2010 mm |
| Anchura                    | 700 mm  |
| Profundidad                | 400 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1,20 mm |

##### Seguridad

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55                   |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento I |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo            |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                   |

##### Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de sección en anchura             | 2 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |

##### Instalación, montaje

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Montaje en                      | Montaje en suelo |
| Adecuado para uso en exteriores | No               |

##### Materiales

|             |             |
|-------------|-------------|
| Colour      | Blanco puro |
| Código RAL  | 9010        |
| Tratamiento | Zincado     |
| Material    | Acero       |

##### Equipo

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 13 |
|-----------------|----|

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 0  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 630 A |
|----------------------------|-------|

##### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|