



FM208

### Armário de solo IP55 a.2010 l.700 p.400

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 2010 mm |
| Largura                     | 700 mm  |
| Profundidade                | 400 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,20 mm |

##### Segurança

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                   |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura           | Sem bloqueio           |
| Resistência ao impactos IK | IK10                   |

##### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 2 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |

##### Instalação, montagem

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Montagem                             | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Não              |

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Cor        | Branco puro |
| Código RAL | 9010        |
| Tratamento | Galvanizado |
| Material   | Aço         |

##### Equipamento

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 13 |
|-----------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 0   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

##### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|