



FM208

Armário de solo IP55 a.2010 l.700 p.400

Características técnicas

Dimensões

Altura	2010 mm
Largura	700 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,20 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2

Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Galvanizado
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	13
-----------------	----

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----