



FM209

**Quadro kast h.2010mm b.700mm d.260mm**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 2010 mm |
| Breedte       | 700 mm  |
| Diepte        | 260 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

**Veiligheid**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55        |
| Type slot            | Sleutelslot |
| Slagvastheid IK      | IK10        |

**Uitrusting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

**Installatie, montage**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op               | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee    |

**Materiaal**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Helderwit     |
| RAL-kleur              | 9010          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |

**Uitrusting**

|              |    |
|--------------|----|
| Aantal rijen | 13 |
|--------------|----|

**Deksel, deur**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Deuris transparant | Nee |

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|