



FM204

### Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm

#### Características técnicas

##### Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 1410 mm |
| Anchura                    | 700 mm  |
| Profundidad                | 260 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 2 mm    |

##### Seguridad

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55                |
| Tipo de cerradura                   | Cerradura con llave |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                |

##### Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de sección en anchura             | 2 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |

##### Instalación, montaje

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Montaje en                      | Pedestal |
| Adecuado para uso en exteriores | No       |

##### Materiales

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Blanco puro                |
| Código RAL  | 9010                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

##### Equipo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 9 |
|-----------------|---|

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 630 A |
|----------------------------|-------|

##### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|