



FM203

Coffret quadro5 h 960mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 960 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|----------------|
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Avec fermeture |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage sur | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau | Acier |

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|