



FM203

**QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 960x685x260mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	960 mm
Πλάτος	700 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	με κλειδαριά
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	2
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Σε βάθρο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	6
----------------	---

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----