



FM204

### Armário mural IP55 a.1110 l.700 p.260

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 1110 mm |
| Largura                     | 700 mm  |
| Profundidade                | 260 mm  |
| Espessura da parede lateral | 2 mm    |

##### Segurança

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                |
| Recebe fechadura           | Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10                |

##### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 2 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |

##### Instalação, montagem

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montagem                             | Pedestal |
| Adequado para utilização no exterior | Não      |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco puro    |
| Código RAL | 9010           |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material   | Aço            |

##### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 7 |
|-----------------|---|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

##### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|