



FM202

Quadro verdeelkast h.660mm b.700mm d.260mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	660 mm
Breedte	700 mm
Diepte	260 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	4
--------------	---

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----