



FM202

QUADRO ERMAPRIO ΕΠΙΤΟΙΧΟ 660x685x260mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	660 mm
Πλάτος	700 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Τύπος κλειδώματος	Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	2
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Σε βάθρο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	4
----------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----