




FM202

### Coffret quadro5 h 810mm l 700mm p 260mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 810 mm |
| Largeur                                    | 700 mm |
| Profondeur                                 | 260 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

##### Sécurité

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe de protection (IP) | IP55    |
| Type de verrouillage      | Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10    |

##### Equipped

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

##### Installation, montage

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage sur                 | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non                     |

##### Matériau

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

##### Equipped

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|