



936752510

**Pulsador doble Integro negro**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Doble pulsador
Número de polos	2

**Materiales**

Colour	Negro
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	25 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

**Controles e indicadores**

Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Terminal	Terminal de entrada común
Tipo de conexión	Con bornes roscados

**Características técnicas**

Berker integro	
----------------	--

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----