




936752510



Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy cz

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy podwójny
Liczba biegunów	2

Materiały

Kolor	Czarny
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	25 mm
Zakres głębokości wbudowania	10 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	13 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Zacisk	Wspólny zacisk wejściowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

integro	
---------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----