




936752510



## Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy cz

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Architektura

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Łącznik przyciskowy podwójny |
| Liczba biegunów             | 2                            |

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Czarny                   |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Przezroczysty           | Nie                      |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 55,50 mm |
| Szerokość                    | 55,50 mm |
| Głębokość                    | 25 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 10 mm    |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 13 mm    |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków                       | 2                |
| Typ przycisku                           | Przycisk seryjny |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie              |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku              |
| Zacisk         | Wspólny zacisk wejściowy |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi    |

#### Odpowiednie do

|                |  |
|----------------|--|
| Berker integro |  |
|----------------|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|