



FD52GN

### Quadro da parete da equipaggiare IP41 H900 120 moduli vegaD

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza              | 900 mm |
| Larghezza            | 550 mm |
| Profondità           | 193 mm |
| Spessore dei fianchi | 1 mm   |

##### Protezione

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30                 |
| Classe protezione                       | Isolamento classe II |
| Tipo di bloccaggio                      | Senza serratura      |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07                 |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

##### Installazione, montaggio

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a parete |
| Adatto per l'uso esterno | No                 |

##### Materiali

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Bianco puro          |
| Codice RAL  | 9010                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Metallo<br>Plastica  |

##### Equipaggiamento

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 5 |
|----------------|---|

##### Porta / coperchio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0  |
| Porta/frontale trasparente           | No |

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|