



VR108TD

Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
-----------	---

Broj redova	1
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	8
-------------	---

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	206 mm
--------	--------

Širina	236 mm
--------	--------

Dubina	91,40 mm
--------	----------

Ugrađena visina	188 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	218 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	72 mm
-----------------	-------

Broj jedinica širine	8
----------------------	---

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
-------------------------------	------

Sigurnost

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----