



VR108TD

Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 8M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

##### Kapacitet

Broj modula 8

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 206 mm

Širina 236 mm

Dubina 91,40 mm

Ugrađena visina 188 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

##### Dimenzije

Ugrađena širina 218 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 8

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

Vrsta vrata ormara Jedna vrata

##### Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

##### Materijali

UV otporno Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Ingress Protection (IP) klasa IP40

---

**Sigurnost**

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP40

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----