



VR108TD

**COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X8M**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 8

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 206 mm

Πλάτος 236 mm

Βάθος 91,40 mm

Ενσωματωμένο ύψος 188 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος 218 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 72 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 8

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Ναι

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

---

**Ασφάλεια**

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----