



VR108TD

Щит в/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 1

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 8

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 206 mm

Ширина 236 mm

Глибина 91,40 mm

Вбудована висота 188 mm

Вбудована ширина 218 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина 72 mm

Кришка, дверцята

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 8

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Так

Тип дверей шафи Одинарні двері

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Клас захисту від проникнення (IP) IP40

Безпека

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C
Клас захисту з дверцятами	IP40

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----