



FR26H1

Verdelers, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x400 mm + 100 mm sokkel

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1950 mm |
| Breedte       | 1550 mm |
| Diepte        | 400 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

##### Uitrusting

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 6  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 12 |

##### Installatie, montage

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

##### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |

##### Uitrusting

|              |    |
|--------------|----|
| Aantal rijen | 12 |
|--------------|----|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 2   |
| Aantal sloten      | 1   |
| Deuris transparant | Nee |

##### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|