



TRE302



### Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

##### Fréquence

Fréquence d'émission radio	868.30 MHz
----------------------------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

##### Connectivité

Catégorie du récepteur	2
------------------------	---

Protocole radio	Radio KNX
-----------------	-----------

##### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

##### Tension

Tension de service	3 - 3 V
--------------------	---------

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	25 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	76 mm
---------	-------

Largeur	49 mm
---------	-------

##### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Matière	Plastique
---------	-----------

Finition	Brillant Mat
----------	-----------------

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Mode de montage	Pour fixation par vissage ou montage avec support collable Pour montage vertical ou horizontal
-----------------	---

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----