



TRE302



KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 2-krotny, IP55

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Łączność

Kategoria odbiornika 2

Protokół radiowy KNX Radio

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 25 mm

Wysokość 76 mm

Szerokość 49 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni Połysk
Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Architektura

System magistralny Komunikacja radiowa

Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół
Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Montaż Do mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym
Do montażu pionowego i poziomego

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak