



TRE301



IP55



Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Frekvencija

Frekvencija radioprijenosa 868,30 MHz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 55 °C

Povezivost

Kategorija prijemnika 2

Radio protokol KNX Radio

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Ne

Napon

Radni napon 3 - 3 V

Dimenzije

Montažna dubina ugradbenih kutija 25 mm

Visina 76 mm

Širina 49 mm

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 9010

Materijal Plastika

Obrada površine Sjajno
Mat

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera
za gore/dole
Konfiguracija se jednostavno može prenijeti sa master uređaja
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima ili za adhezivnu montažu
Za vertikalnu i horizontalnu montažu

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da