



FD52LN

Quadro da parete equipaggiato IP41 H900 120 moduli vegaD

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	5
Numero di file	5
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	120
------------------	-----

Serie

Altezza	900 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	193 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
--------------------------------------	---

Serie

Numero di unità in larghezza	24
------------------------------	----

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Connessione

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si