



FR26U2

Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur, 1850x1550x400 mm + 200 mm sokkel

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 2050 mm |
| Breedte       | 1550 mm |
| Diepte        | 400 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

##### Samenstelling

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 6  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 12 |

##### Installatie, montage

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

##### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 12 |
|----------------------|----|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Aantal kastdeuren          | 2  |
| Aantal sloten              | 1  |
| Deur/deksel is transparant | Ja |

##### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|