



6719333502

Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	147 mm
Bredd	76 mm
Djup	56 mm

Utrustning

Med kabelingång	Ja
-----------------	----

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Tillbehör

Med ramskydd	Ja
--------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	För vertikal montage
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja