



LFE6011009016

LFE, bodemprofiel + deksel 60 x 110 mm, UV-bestendig, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5460 - 5460 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	23
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
---------------------	-------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 4
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

