



LFE6011009016

**LFE, bodemprofiel + deksel 60 x 110 mm, UV-bestendig, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 60 mm                       |
| Breedte         | 110 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 5460 - 5460 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 23 |
|------------------------------------------------------------|----|

**Materiaal**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 9016                    |
| Kleur                   | Verkeerswit             |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK10 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 60 °C |
|---------------------|-------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

**Samenstelling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3     |
| Inclusief kabelklem     | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

